

Bussning • för positioneringsstift EH 23111.



Produktbeskrivning

These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.

Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
- Rostfritt stål 1.4112, härdat


Montering

Två centrerande bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.

Kännetecken

Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.

Ritning



Orderinformation

d ₁	Dimension	l	d ₂	Lokaliserings hål		[g]	Art.nr.
				X	D ₂		
	[mm]	-0,25 -0,5	n6	±0,05	H7		
Centrisk – Bild 1, Sätthärdat stål							
16,0F6		20	25	20	25	44	23111.0702
16,0F6		25	25	25	25	56	23111.0704
20,0F6		20	35	20	35	110	23111.0706
20,0F6		25	35	25	35	120	23111.0708
25,0F6		20	35	20	35	73	23111.0710
25,0F6		25	35	25	35	92	23111.0712
30,0F6		20	45	20	45	136	23111.0714
30,0F6		25	45	25	45	171	23111.0716

d ₁	Dimension		d ₂	Lokaliserings hål		[g]	Art.nr.
	[mm]			X	D ₂		
		I -0,25 -0,5	n6	±0,05	H7		
Flytande – Bild 2, Sätthärdat stål							
16,8+0,2		20	25	20	25	41	23111.0732
16,8+0,2		25	25	25	25	51	23111.0734
20,8+0,2		20	35	20	35	95	23111.0736
20,8+0,2		25	35	25	35	120	23111.0738
25,8+0,2		20	35	20	35	66	23111.0740
25,8+0,2		25	35	25	35	84	23111.0742
30,8+0,2		20	45	20	45	129	23111.0744
30,8+0,2		25	45	25	45	161	23111.0746
Centrisk – Bild 1, rostfritt stål							
16,0F6		20	25	20	25	44	23111.0802
16,0F6		25	25	25	25	56	23111.0804
20,0F6		20	35	20	35	110	23111.0806
20,0F6		25	35	25	35	120	23111.0808
25,0F6		20	35	20	35	73	23111.0810
25,0F6		25	35	25	35	92	23111.0812
30,0F6		20	45	20	45	136	23111.0814
30,0F6		25	45	25	45	171	23111.0816
Flytande – Bild 2, rostfritt stål							
16,8+0,2		20	25	20	25	41	23111.0832
16,8+0,2		25	25	25	25	51	23111.0834
20,8+0,2		20	35	20	35	95	23111.0836
20,8+0,2		25	35	25	35	120	23111.0838
25,8+0,2		20	35	20	35	66	23111.0840
25,8+0,2		25	35	25	35	84	23111.0842
30,8+0,2		20	45	20	45	129	23111.0844
30,8+0,2		25	45	25	45	161	23111.0846

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."