


## Lokaliseringsbussningar • för positioneringsstift, för skruvpassning

EH 23111.



### Produktbeskrivning

These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.


### Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat, svartat
- Rostfritt stål 1.4112, härdat

### Montering

Denna lokaliseringsbussning med skruvhål monteras i maskinbordet eller basplatta med de skruvar som medföljer.

### Ritning




### Orderinformation

Dimension		Lokaliserings hål											Art.nr.					
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>8</sub>		D <sub>9</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	[g]
F6	-0,01			[mm]					~	H7		+1	[mm]	±0,02				
<b>Sätthärdat stål</b>																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7,0	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	23111.0782
20	44,99	25	44,5	5,5	10	35	5,25	15,82	10,0	45	M5	25	46,5	16,21	22	12	132	23111.0784
25	54,99	31	54,5	6,6	11	42	5,25	19,94	13,5	55	M6	31	56,5	20,32	28	14	264	23111.0786
30	59,99	37	59,5	6,6	11	48	5,25	21,77	15,0	60	M6	37	61,5	22,15	28	14	318	23111.0788

Dimension										Lokaliserings hål							Art.nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>		[g]
[mm]										[mm]								
F6	-0,01								~	H7		+1		±0,02				
rostfritt stål																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7,0	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	23111.0882
20	44,99	25	44,5	5,5	10	35	5,25	15,82	10,0	45	M5	25	46,5	16,21	22	12	132	23111.0884
25	54,99	31	54,5	6,6	11	42	5,25	19,94	13,5	55	M6	31	56,5	20,32	28	14	264	23111.0886
30	59,99	37	59,5	6,6	11	48	5,25	21,77	15,0	60	M6	37	61,5	22,15	28	14	318	23111.0888

### Användningsexempel



### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."