

Låg Spår Tärning EH 23130.



Produktbeskrivning

Användes som lokalisering/uppspänningslement till maskinbord med T-spår DIN 650.


Material

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat


Montering

Låga spårträningar är lämpliga att användas där fixturer alltid spänns upp i samma storlek på T-spåren i palletten.


Ritning



Orderinformation

b h6	h	Dimension		d ₁	För bultar ISO 4762	 [g]	Art.nr.
		l	[mm]				
10	8	20		4,5	M4	11	23130.0010
12	8	20		5,5	M5	11	23130.0012
14	10	22		6,6	M6	18	23130.0014
16	10	22		6,6	M6	22	23130.0016
18	10	22		6,6	M6	25	23130.0018
20	10	22		6,6	M6	29	23130.0020
22	12	32		6,6	M6	60	23130.0022
24	12	32		6,6	M6	65	23130.0024

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."