


**Spännjärn** • med avplanad kula, liknande DIN 6314  
EH 23180.**Produktbeskrivning**

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en avplanad kula och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

**Material****Kula**


- Kullagerstål, härdad

**Spännare**

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


**Mer information****Not**

Kula säkrad mot vridning

**Ritning****Orderinformation**

Nominell dimension $b_1$ [mm]	$l_1$	$d_3$	$a_1$	$a_2$	$b_2$	Dimension				$h$	$l_2$	kulans diameter	[g]	Art.nr.
						$b_3$	$e_1$	$e_2$	[mm]					
6,6	50	5,8	10	2,5	20	8	10	20	1,6	5,0	8,5	60	<a href="#">23180.0007</a>	
9,0	60	7,2	12	3,0	25	10	13	22	2,0	6,5	10,0	109	<a href="#">23180.0009</a>	
11,0	80	8,6	15	3,5	30	12	15	30	2,7	7,5	12,0	218	<a href="#">23180.0011</a>	
13,0	125	10,5	20	4,0	40	14	21	50	3,5	10,5	16,0	616	<a href="#">23180.0014</a>	

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."