

Spännelement actima
 EH 23260.



Produktbeskrivning

Kompakt spännelement som kan omvandlas mellan drag- och - tryckspänning, beroende på modell. Omställningsområde 10 mm. Inom spännområdet 2 mm är spännelementet självslåsande. Den högsta tillåtna spännkraften är 4,9 kN.

Material


Huset
 • Thermoplast, svart

Kropp
 • Stål, svartoxiderat


Kulknopp
 • DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), röd liknande RAL 3003

Tillbehör
 • Stål, svartoxiderat


Ritning







Tillbehör




Orderinformation

| bana [mm] | s Spännväg [mm] | Spännkraft max. [kN] |  [g] | Art.nr. |
|--|-----------------------|----------------------------|--|------------|
| dra till höger, med tvärgående axel i hålet | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 751 | 23260.0003 |
| dra till vänster, med tvärgående axel i hålet | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 749 | 23260.0005 |
| dra till höger, med genomgående hål | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 751 | 23260.0013 |
| dra till vänster, med genomgående hål | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 749 | 23260.0015 |
| skjut till höger, med tvärgående axel i hålet | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 751 | 23260.0002 |
| skjut till vänster, med tvärgående axel i hålet | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 749 | 23260.0004 |
| skjut till höger, med genomgående hål | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 751 | 23260.0012 |
| skjut till vänster, med genomgående hål | | | | |
| 10 | 2 | 4,9 | 749 | 23260.0014 |

Tillbehör

| |  [g] | Art.nr. |
|---|--|------------|
| skiva | | |
|  | 270 | 23260.0042 |
| Kägla | | |
|  | 85 | 23260.0044 |
| Prisma | | |
|  | 82 | 23260.0046 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.