

Höjdjusteringscylinder EH 23310.



Produktbeskrivning

För att utöka spännhöjden på excenterspännare EH 23310. kan man använda höjdjusteringscylindern. De kan även användas i kombination med upplägg (EH 22680. EH22690.) och pendelupplägg (22730.-EH22741.)

Material


- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

Mer information

Ytterligare produkter


- Positioneringstapp, räfflad eller spetsig
- Positioneringstapp, stiftformad
- Upplägg
- Positioneringstapp, justerbart
- Pendelupplägg
- Pendelupplägg, med utvändig gänga
- Pendelupplägg, självåterställande
- Pendelupplägg, med hårdmetall kula, räfflad och självåterställande
- Pendelupplägg, justerbart
- Pendelupplägg, justerbar, självåterställande

Ritning





Orderinformation

d ₁ -0,1	l ₁	Dimension			SW	[g]	Art.nr.
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
Bild 1							
25	20±0,01	M 8	10	-	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	-	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	-	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	-	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	-	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	-	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	-	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	-	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	-	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	-	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	-	36	663	23310.0146
40	140±0,01	M16	20	-	36	1330	23310.0147
60	35±0,01	M12	20	-	55	765	23310.0160
60	70±0,01	M12	20	-	55	1533	23310.0161

d ₁ -0,1	Dimension					SW [mm]	 [g]	Art.nr.
	l ₁	d ₂	l ₂	l ₃	[mm]			
60	140±0,01	M12	20	–	55	3096	23310.0162	
60	35±0,01	M16	20	–	55	763	23310.0165	
60	70±0,01	M16	20	–	55	1522	23310.0166	
60	140±0,01	M16	20	–	55	3056	23310.0167	
60	50±0,01	M20	20	–	55	1087	23310.0170	
60	100±0,01	M20	20	–	55	2130	23310.0171	
60	200±0,01	M20	20	–	55	4335	23310.0172	
70	50±0,01	M24	25	–	65	1361	23310.0241	
70	100±0,01	M24	25	–	65	2721	23310.0242	
Bild 2								
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243	
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244	

Användningsexempel





Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.