

Vertikala Snabbspännare • med horisontal bas och solid stödarm

EH 23330.



Produktbeskrivning

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrar, svetsning, böckning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrar, skär- och fräs-jiggar. Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spännskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen.

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande.

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

Material

Spännare

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Nit

- Rostfritt stål

Handtag

- plast

Spännskruv

- Stål, härdad, förzinkat genom galvanisering


Spännhylsa

- Gummi, svart

Montering

Spännskruven måste svetsas på stödarmen i önskad position.

Ritning



Orderinformation

Nominell storlek	Spännskruv	Dimension																			Hållkraft		α			Art.nr.		
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂		min	max			
										min,max.																		
		[mm]																			[kN]			[°C]			[g]	
Stål																												
4	M 8 x 45	7,5	46	6	32,5	–	186	33,5	18	0	12,0	108,5	116,5	81,0	19,5	43	35	7,5	20,0	–	1,4	2,5	105°	-10	80	426	23330.0204	
5	M 8 x 65	8,6	64	8	45,0	–	221	42,5	20	-8	21,0	141,5	129,5	101,0	17,0	61	53	13,0	32,0	–	2,0	3,0	105°	-10	80	686	23330.0205	
6	M12 x 80	8,5	70	10	45,0 – 50	45	281	55,5	25	-6	25,5	196,5	184,0	141,0	30,5	88	65	9,5	45,0	26,5 – 31,5	3,0	5,0	105°	-10	80	1503	23330.0206	
7	M12 x 110	13,0	100	10	68,0 – 72	–	331	81,0	30	-5	51,0	232,0	206,0	166,5	20,5	90	90	24,5	50,5	–	3,5	5,5	105°	-10	80	2000	23330.0207	

Överensstämmelse

- RoHS-kompatibel**
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
- Innehåller inte SVHC-ämnen**
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
- Innehåller inte ämnen i proposition 65**
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."