

## Kompakta Spännare EH 23690.



### Produktbeskrivning

Den kompakta spännaren används för universella tillämpningar, antingen horisontellt eller vertikalt, i bearbetat såväl som råmaterial.

Funktioner:

- exakt positionering vid uppspanning
- enkelt handhavande
- hög spännkraft vid lågt vridmoment tack vare handtag med kullager
- repeterbar, stor spännyta
- spännhandtag kan dras tillbaks fullt för enkelt byte av arbetsstycken
- spännhandtag med gänga för positionering tillsammans med olika spännelement såsom kultrycksskruvar (EH 22700. - EH 22720.), pendelupplägg (EH 22730.- EH 22740.) etc.
- stora justeringsmöjligheter med konstant spännkraft
- stort justeringsområde med bibehållen spännkraft - 23690.0112/.0116
- höjdjustering genom höjdjusteringselement, enkla och flexibla fixeringsmöjligheter
- rostskyddad
- okänslig mot smuts och spån.

### Material

#### Kropp

- Värmebehandlat stål, svart

#### Spännhandtag

- Värmebehandlat stål, silverfärgat

### Montering

Montering:

1. Demontera skruv ISO 4762-M6 x 10.
2. Dra tillbaks spännhandtaget.
3. Optimal fixering med 2 skruvar med invändig sexkant (ingår)
4. Placera spännhandtaget och kroppen och montera därefter.
5. Spänn skruven ISO 4762 - M 6 x 10.

### Drift

Process:


1. Dra spännhandtaget till spännläget.
2. Spänn med sexkantsskruven.
3. Demontering sker i omvänd ordning.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Höjdjusteringselement, för kompakta spännare


Ritning






Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> min.	h <sub>1</sub> max.	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	Dimension							SW	Spännkraft max.	Åtdragnings moment max.	[g]	Art.nr.
						s max.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> +1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	b					
M12	M 8	40	60	59	95	43	134	70	50	13	10,0	45	16	15	45	1840	23690.0012
M16	M12	47	85	70	126	85	213	120	50	17	12,5	55	18	25	75	4000	23690.0016

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."