

Spännjärn rakt · kort  
EH 23700.




Produktbeskrivning

Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


Ritning



Orderinformation

Dimension										Art.nr.
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	a	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[g]	
[mm]										
12,5	110	20	35	M12	M10	21,5	11,5	82	370	<a href="#">23700.0022</a>
17,0	142	30	40	M16	M12	28,0	15,0	107	781	<a href="#">23700.0026</a>

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."