

Låshake • med grepp, enkelt
EH 24101.



Produktbeskrivning

För låsning av dörrar, lådor och som ett transportstöd etc.
Detta lås fixerar 4 x 90 °.

Material

Fläns

- Zink gjutet, plastbelagd, svart


Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta


Innerdelar

- Zink gjutet
- Stål
- plast


Ritning



Orderinformation

d ₁	l ₁	b ₁	d ₂	Dimension			l ₂	Max. last F max. [N]	 [g]	Art.nr.
				h ₁ ~ [mm]	h ₂ ~	h ₃ min.				
med monteringsfläns – Bild 1, silver										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	75	24101.0201
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0204
med monteringsfläns – Bild 1, svart										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	75	24101.0202
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0203
med invändig gänga – Bild 2, silver										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	57	24101.0231
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	65	24101.0234
med invändig gänga – Bild 2, svart										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	57	24101.0232
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	65	24101.0233
Med utvändig gänga – Bild 3, silver										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0261
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	24101.0264
Med utvändig gänga – Bild 3, svart										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0262
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	24101.0263

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."