

Justerbart spännhandtag • med invändig gänga

EH 24400.



Produktbeskrivning

Justerbara spännpakar har flera tillämpningar när utrymmet är begränsat eller ett specifikt spakläge krävs.

Material

Manöverspak

- Gjuten zink, plastbelagd, orange liknande RAL 2004, mattstruktur
- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Gängad del

- Stål, svartoxiderat, kvalitet 5

Innerdelar

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Drift


Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Mer information

Not

Gänginsatsen är utbytbar.

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃	Dimension							[g]	Art.nr.	
			h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t				
											[mm]	
orange												
13	M 3	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	7	26	24400.0032		
13	M 4	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	9	25	24400.0036		
14	M 5	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0111		
14	M 6	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0121		
18	M 6	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	67	24400.0311		
18	M 8	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	71	24400.0321		
22	M 8	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	112	24400.0411		
22	M10	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	109	24400.0421		
25	M10	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	176	24400.0511		
25	M12	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	171	24400.0521		
30	M12	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	286	24400.0611		
30	M16	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	269	24400.0621		
silver												
14	M 5	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0113		
14	M 6	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0123		
18	M 6	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	67	24400.0313		
18	M 8	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	71	24400.0323		
22	M 8	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	112	24400.0413		

d ₁	d ₂	d ₃	Dimension						l ₂	t ≥	[g]	Art.nr.
			h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	[mm]					
22	M10	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	109	24400.0423		
25	M10	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	176	24400.0513		
25	M12	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	171	24400.0523		
30	M12	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	286	24400.0613		
30	M16	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	269	24400.0623		
svart												
13	M 3	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	7	26	24400.0034		
13	M 4	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	9	25	24400.0038		
14	M 5	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0114		
14	M 6	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33	24400.0124		
18	M 6	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	67	24400.0314		
18	M 8	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	71	24400.0324		
22	M 8	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	112	24400.0414		
22	M10	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	109	24400.0424		
25	M10	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	176	24400.0514		
25	M12	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	171	24400.0524		
30	M12	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	286	24400.0614		
30	M16	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	269	24400.0624		

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."