

## Justerbart spännhandtag · med axiallager av rostfritt stål, med utvändig gänga EH 24420.



### Produktbeskrivning

Justerbart spännhandtag med rostfria innerdelar. Passande flertal applikationer, ex. kemisk och läkemedelsindustrin osv.

Fördelarna med axiallager är:

- Dubbel spännkraft med samma storlek på greppet, genom att minska friktionskraften.
- Fast positioneringsyta förhindrar skador på arbetsstycket.
- Enklare löstagande av fastspänt handtag.

### Material

#### Manöverspak

- Gjuten zink, plastbelagd, orange liknande RAL 2004, mattstruktur
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

#### Innerdelar

- Rostfritt stål


#### Skruv

- Rostfritt stål

### Drift

**Genom att lyfta handtaget** frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

### Ritning





### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension				[g]	Art.nr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]									
orange									
18	M 6	20	24	34,5	50	3,0	62	96	<a href="#">24420.1030</a>
18	M 6	27	24	34,5	50	3,0	62	99	<a href="#">24420.1050</a>
22	M 8	21	25	39,5	56	3,5	74	148	<a href="#">24420.1130</a>
22	M 8	36	25	39,5	56	3,5	74	152	<a href="#">24420.1150</a>
25	M10	29	30	46,5	66	4,0	89	227	<a href="#">24420.1230</a>
25	M10	47	30	46,5	66	4,0	89	239	<a href="#">24420.1250</a>
30	M12	34	35	56,5	82	5,0	108	404	<a href="#">24420.1330</a>
30	M12	50	35	56,5	82	5,0	108	419	<a href="#">24420.1346</a>
30	M12	57	35	56,5	82	5,0	108	420	<a href="#">24420.1350</a>
30	M12	65	35	56,5	82	5,0	108	430	<a href="#">24420.1364</a>
30	M12	85	35	56,5	82	5,0	108	444	<a href="#">24420.1384</a>

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension				[g]	Art.nr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>		
svart									
18	M 6	20	24	34,5	50	3,0	62	96	<a href="#">24420.1032</a>
18	M 6	27	24	34,5	50	3,0	62	99	<a href="#">24420.1052</a>
22	M 8	21	25	39,5	56	3,5	74	148	<a href="#">24420.1132</a>
22	M 8	36	25	39,5	56	3,5	74	152	<a href="#">24420.1152</a>
25	M10	29	30	46,5	66	4,0	89	227	<a href="#">24420.1232</a>
25	M10	47	30	46,5	66	4,0	89	239	<a href="#">24420.1252</a>
30	M12	34	35	56,5	82	5,0	108	404	<a href="#">24420.1332</a>
30	M12	50	35	56,5	82	5,0	108	419	<a href="#">24420.1348</a>
30	M12	57	35	56,5	82	5,0	108	420	<a href="#">24420.1352</a>
30	M12	65	35	56,5	82	5,0	108	430	<a href="#">24420.1366</a>
30	M12	85	35	56,5	82	5,0	108	444	<a href="#">24420.1386</a>

### Användningsexempel

#### Förhöjd spännkraft med axiallager (vid samma manuela kraft)



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."