

Justerbara Platta Spännhandtag

EH 24441.



Produktbeskrivning

Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.

Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.

Material

Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

Innerdelar

- Stål, svartoxiderat



Täcka

- Plast, svart
- Plast, ljusgrå

Drift



Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimension				l ₂	t min.	min. max.		[g]	Art.nr.
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄			[°C]			
[mm]													
med invändig gänga – Bild 1, svart													
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	186	24441.0005
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0010
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	182	24441.0015
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	399	24441.0020
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	384	24441.0025

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimension						l ₂	t min.	 min. max.		 [g]	Art.nr.
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	[mm]				[°C]			
med invändig gänga – Bild 1, silver															
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	186	24441.0105		
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0110		
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	182	24441.0115		
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	399	24441.0120		
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	384	24441.0125		
Med enbart hål – Bild 2, svart															
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0050		
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	185	24441.0055		
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	394	24441.0060		
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	373	24441.0065		
Med enbart hål – Bild 2, silver															
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0150		
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	185	24441.0155		
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	394	24441.0160		
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	373	24441.0165		

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."