

## Handtagsskruv • DIN 6305 med fast vridgrepp EH 24510.




### Produktbeskrivning

Denna version har tvärxeln på pressad.

### Material

- Automatstål, svartoxiderat

### Ritning




### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension				l <sub>3</sub> ~	[g]	Art.nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[mm]			
M 8	16	6	16	50	60	78	24510.0508 <sup>1)</sup>	
M10	18	8	20	60	80	126	24510.0510	
M12	20	10	25	70	100	192	24510.0512	
M16	24	12	35	85	120	320	24510.0516	
M20	30	16	40	95	140	579	24510.0520	

<sup>1)</sup> Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."