

Handtagsskruv • DIN 6307 med rörligt vridgrepp EH 24510.




Produktbeskrivning

Denna version är tväraxeln flyttbar och hålls på plats med fjädertryck.

Material

- Automatstål, svartoxiderat

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension				l ₃	[g]	Art.nr.
		d ₃	l ₁	l ₂	[mm]			
M 8	16	6	16	50	60	71	24510.0708¹⁾	
M10	18	8	20	60	80	112	24510.0710	
M12	20	10	25	70	100	180	24510.0712	
M16	24	13	35	85	120	328	24510.0716	
M20	30	16	40	95	140	582	24510.0720	

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."