

## Hopfällbara Handtag • vridbart EH 24532.



### Produktbeskrivning

#### Material

- Axeldel**
- Stål, svartoxiderat
  - Rostfritt stål 1.4305


#### Handtag

- Thermoplast, svart, matt

#### Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axialt samt vändas runt.

### Ritning



### Orderinformation

Dimension									max. [°C]	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	[mm]			
<b>stål</b>											
18	M5	16	57	15,0	5	52	9,5	110	53	24532.0018	
21	M5	16	67	15,0	5	62	9,5	110	63	24532.0021	
22	M5	16	73	15,0	5	68	9,5	110	67	24532.0022	
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0023	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0026	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0028	
<b>rostfritt stål</b>											
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0123	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0126	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0128	

### Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.