

Stjärnvred • DIN 6335 gjutna EH 24620.



Produktbeskrivning

Sandblästrat eller trumlat.
These palm grips are manufactured according to DIN 6335.

Material

Handtag


- Gjutgods GG 20, blank

Mer information

Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

Ritning



Orderinformation

| d ₁ | d ₂ | d ₄ H7 | d ₅ | Dimension | | | | | | [g] | Art.nr. |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | | d ₆ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | t ₁ | t ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | |
| Obehandlat, form A – Bild 1 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | – | – | – | 21 | – | 10 | – | – | 38 | 24620.0032 |
| 40 | 14 | – | – | – | 26 | – | 14 | – | – | 69 | 24620.0040 |
| 50 | 18 | – | – | – | 34 | – | 20 | – | – | 115 | 24620.0050 |
| 63 | 20 | – | – | – | 42 | – | 25 | – | – | 224 | 24620.0063 |
| 80 | 25 | – | – | – | 52 | – | 30 | – | – | 415 | 24620.0080 |
| 100 | 32 | – | – | – | 65 | – | 38 | – | – | 855 | 24620.0090 |
| Med genomgående hål, form B – Bild 2 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | 6 | – | – | – | 20 | – | – | – | 34 | 24620.0132 |
| 40 | 14 | 8 | – | – | – | 25 | – | – | – | 59 | 24620.0140 |
| 50 | 18 | 10 | – | – | – | 32 | – | – | – | 95 | 24620.0150 |
| 63 | 20 | 12 | – | – | – | 40 | – | – | – | 171 | 24620.0163 |
| 80 | 25 | 16 | – | – | – | 50 | – | – | – | 338 | 24620.0180 |
| 100 | 32 | 20 | – | – | – | 63 | – | – | – | 709 | 24620.0190 |
| Med bottenhål form C – Bild 3 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | 6 | – | – | – | 20 | – | 12 | – | 36 | 24620.0232 |
| 40 | 14 | 8 | – | – | – | 25 | – | 15 | – | 61 | 24620.0240 |
| 50 | 18 | 10 | – | – | – | 32 | – | 18 | – | 99 | 24620.0250 |
| 63 | 20 | 12 | – | – | – | 40 | – | 22 | – | 195 | 24620.0263 |
| 80 | 25 | 16 | – | – | – | 50 | – | 28 | – | 380 | 24620.0280 |
| 100 | 32 | 20 | – | – | – | 63 | – | 36 | – | 648 | 24620.0290 |

| d ₁ | d ₂ | d ₄ H7 | d ₅ | Dimension | | | | | | [g] | Art.nr. | |
|---|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------|----------------------------|
| | | | | d ₆ [mm] | h ₁ | h ₂ | h ₃ | t ₁ | t ₂ | | | |
| Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | – | M 6 | 6,4 | – | 20 | – | – | – | 10 | 34 | 24620.0332 |
| 40 | 14 | – | M 8 | 8,4 | – | 25 | – | – | – | 13 | 188 | 24620.0340 |
| 50 | 18 | – | M10 | 10,5 | – | 32 | – | – | – | 16 | 97 | 24620.0350 |
| 63 | 20 | – | M12 | 13,0 | – | 40 | – | – | – | 20 | 186 | 24620.0363 |
| 80 | 25 | – | M16 | 17,0 | – | 50 | – | – | – | 20 | 339 | 24620.0380 |
| 100 | 32 | – | M20 | 21,0 | – | 63 | – | – | – | 25 | 673 | 24620.0390 |
| Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | – | M 6 | – | – | 20 | – | – | 12 | – | 35 | 24620.0432 |
| 40 | 14 | – | M 8 | – | – | 25 | – | – | 15 | – | 56 | 24620.0440 |
| 50 | 18 | – | M10 | – | – | 32 | – | – | 18 | – | 104 | 24620.0450 |
| 63 | 20 | – | M12 | – | – | 40 | – | – | 22 | – | 199 | 24620.0463 |
| 80 | 25 | – | M16 | – | – | 50 | – | – | 28 | – | 363 | 24620.0480 |
| 100 | 32 | – | M20 | – | – | 63 | – | – | 36 | – | 725 | 24620.0490 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."