

Stjärnvred • DIN 6335 plast
EH 24640.



Produktbeskrivning

Material


Bussning

- Mässing
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål A2

Handtag

- Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005


Ritning



Orderinformation

Dimension						max. [°C]	[g]	Art.nr.
d ₁	d ₅	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
[mm]								
Med gängad bussning form K, Mässing								
20	M 4	10	6	13	6,5	110	3,3	24640.0220
Med gängad bussning form K, stål								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	24640.0225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	24640.0232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	24640.0240
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	24640.0250
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	24640.0263
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	24640.0280
Med gängad bussning form K, rostfritt stål								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	24640.1225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	24640.1232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	24640.1240
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	24640.1250
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	24640.1263
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	24640.1280

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."