

Stjärnvred • DIN 6336 gjutjärn EH 24650.



Produktbeskrivning

Sandblästrat eller trumlat.
These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Material

Handtag

- Gjutgods GG 20, blank

Mer information

Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4





Bild 5

Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimension [mm]						 [g]	Art.nr.
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
Obehandlat, form A – Bild 1											
32	12	–	–	–	21	–	10	–	–	55	24650.0032
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	77	24650.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	147	24650.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	314	24650.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	629	24650.0080
Med genomgående hål, form B – Bild 2											
32	12	6	–	–	–	20	–	–	–	186	24650.0132
40	14	8	–	–	–	25	–	–	–	72	24650.0140
50	18	10	–	–	–	32	–	–	–	130	24650.0150
63	20	12	–	–	–	40	–	–	–	275	24650.0163
80	25	16	–	–	–	50	–	–	–	548	24650.0180
Med bottenhål form C – Bild 3											
32	12	6	–	–	–	20	–	12	–	40	24650.0232
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	74	24650.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	133	24650.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	280	24650.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	573	24650.0280
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4											
32	12	–	M 6	6,4	–	20	–	–	10	39	24650.0332
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	72	24650.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	125	24650.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	277	24650.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	541	24650.0380

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimension						[g]	Art.nr.
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5											
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	40	24650.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	186	24650.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	132	24650.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	280	24650.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	572	24650.0480

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."