

Stjärnvred • DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten EH 24661.



Produktbeskrivning

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Material

Handtag

- Rostfritt stål A2, mattblästrad

Ritning



Bild 1



Bild 2




Bild 3





Bild 4




Bild 5

Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₄	Dimension						[g]	Art.nr.	
			d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
[mm]											
Obehandlat, form A – Bild 1											
32	12	–	–	21	–	10	–	–	–	56	24661.0032
40	14	–	–	26	–	13	–	–	–	85	24661.0040
50	18	–	–	34	–	17	–	–	–	181	24661.0050
63	20	–	–	42	–	21	–	–	–	319	24661.0063
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4											
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	–	10	52	24661.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	75	24661.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	149	24661.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	279	24661.0363
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5											
32	12	M 6	–	–	20	–	–	12	–	53	24661.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	–	15	–	77	24661.0440
50	18	M10	–	–	32	–	–	18	–	158	24661.0450
63	20	M12	–	–	40	–	–	22	–	296	24661.0463

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."