

Ställskruv med stjärnvred • DIN 6335 plast

EH 24730.



Produktbeskrivning

Material

Handtag

- DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), svart liknande RAL 9005

Skruv

- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål A2

Mer information

Not

Specialutföranden, t.ex. olika längder på skruven, mässing eller rostfritt stål på begäran.

Ritning



Orderinformation

| d ₁ | Dimension | | l | max. [°C] | [g] | Art.nr. |
|---------------------|------------------------|--|----|--------------|-------|----------------------------|
| | d ₂ [mm] | | | | | |
| Form L, stål | | | | | | |
| 25 | M 5 | | 10 | 110 | 6,6 | 24730.0051 |
| 25 | M 5 | | 15 | 110 | 7,0 | 24730.0053 |
| 25 | M 5 | | 20 | 110 | 7,5 | 24730.0056 |
| 25 | M 5 | | 25 | 110 | 8,1 | 24730.0058 |
| 25 | M 5 | | 30 | 110 | 8,9 | 24730.0059 |
| 32 | M 6 | | 15 | 110 | 11,0 | 24730.0101 |
| 32 | M 6 | | 20 | 110 | 13,0 | 24730.0104 |
| 32 | M 6 | | 25 | 110 | 13,0 | 24730.0106 |
| 32 | M 6 | | 30 | 110 | 14,0 | 24730.0107 |
| 32 | M 6 | | 40 | 110 | 16,0 | 24730.0110 |
| 40 | M 8 | | 20 | 110 | 24,0 | 24730.0152 |
| 40 | M 8 | | 25 | 110 | 25,0 | 24730.0154 |
| 40 | M 8 | | 30 | 110 | 26,0 | 24730.0155 |
| 40 | M 8 | | 40 | 110 | 30,0 | 24730.0158 |
| 40 | M 8 | | 50 | 110 | 32,0 | 24730.0160 |
| 50 | M10 | | 25 | 110 | 41,0 | 24730.0202 |
| 50 | M10 | | 30 | 110 | 48,0 | 24730.0203 |
| 50 | M10 | | 40 | 110 | 51,0 | 24730.0206 |
| 50 | M10 | | 50 | 110 | 56,0 | 24730.0208 |
| 50 | M10 | | 60 | 110 | 68,0 | 24730.0209 |
| 63 | M12 | | 30 | 110 | 99,0 | 24730.0251 |
| 63 | M12 | | 40 | 110 | 93,0 | 24730.0254 |
| 63 | M12 | | 50 | 110 | 99,0 | 24730.0256 |
| 63 | M12 | | 60 | 110 | 105,0 | 24730.0257 |
| 63 | M12 | | 80 | 110 | 112,0 | 24730.0260 |
| 80 | M16 | | 40 | 110 | 198,0 | 24730.0302 |
| 80 | M16 | | 50 | 110 | 214,0 | 24730.0304 |
| 80 | M16 | | 60 | 110 | 219,0 | 24730.0305 |
| 80 | M16 | | 80 | 110 | 251,0 | 24730.0308 |

| d ₁ | Dimension | | I | max. [°C] | [g] | Art.nr. |
|-------------------------------|------------------------|--|----|--------------|-------|----------------------------|
| | d ₂ [mm] | | | | | |
| Form L, rostfritt stål | | | | | | |
| 25 | M 5 | | 10 | 110 | 6,6 | 24730.1051 |
| 25 | M 5 | | 15 | 110 | 7,0 | 24730.1053 |
| 25 | M 5 | | 20 | 110 | 7,5 | 24730.1056 |
| 25 | M 5 | | 25 | 110 | 8,1 | 24730.1058 |
| 25 | M 5 | | 30 | 110 | 8,9 | 24730.1059 |
| 32 | M 6 | | 15 | 110 | 11,0 | 24730.1101 |
| 32 | M 6 | | 20 | 110 | 13,0 | 24730.1104 |
| 32 | M 6 | | 25 | 110 | 13,0 | 24730.1106 |
| 32 | M 6 | | 30 | 110 | 14,0 | 24730.1107 |
| 32 | M 6 | | 40 | 110 | 16,0 | 24730.1110 |
| 40 | M 8 | | 20 | 110 | 24,0 | 24730.1152 |
| 40 | M 8 | | 25 | 110 | 25,0 | 24730.1154 |
| 40 | M 8 | | 30 | 110 | 26,0 | 24730.1155 |
| 40 | M 8 | | 40 | 110 | 30,0 | 24730.1158 |
| 40 | M 8 | | 50 | 110 | 32,0 | 24730.1160 |
| 50 | M10 | | 25 | 110 | 41,0 | 24730.1202 |
| 50 | M10 | | 30 | 110 | 48,0 | 24730.1203 |
| 50 | M10 | | 40 | 110 | 51,0 | 24730.1206 |
| 50 | M10 | | 50 | 110 | 56,0 | 24730.1208 |
| 50 | M10 | | 60 | 110 | 68,0 | 24730.1209 |
| 63 | M12 | | 30 | 110 | 99,0 | 24730.1251 |
| 63 | M12 | | 40 | 110 | 93,0 | 24730.1254 |
| 63 | M12 | | 50 | 110 | 99,0 | 24730.1256 |
| 63 | M12 | | 60 | 110 | 105,0 | 24730.1257 |
| 63 | M12 | | 80 | 110 | 112,0 | 24730.1260 |
| 80 | M16 | | 40 | 110 | 198,0 | 24730.1302 |
| 80 | M16 | | 50 | 110 | 214,0 | 24730.1304 |
| 80 | M16 | | 60 | 110 | 219,0 | 24730.1305 |
| 80 | M16 | | 80 | 110 | 251,0 | 24730.1308 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."