

## Ställskruv med stjärnvred · DIN 6335 plast EH 24730.



### Produktbeskrivning

#### Material

##### Handtag

- Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005

##### Skruv


- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål A2

#### Mer information

##### Not

Specialutföranden, t.ex. olika längder på skruven, mässing eller rostfritt stål på begäran.

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	Dimension		l	max. [°C]	[g]	Art.nr.
	d <sub>2</sub> [mm]					
<b>Form L, Stål</b>						
25	M 5		10	110	6,6	<a href="#">24730.0051</a>
25	M 5		15	110	7,0	<a href="#">24730.0053</a>
25	M 5		20	110	7,5	<a href="#">24730.0056</a>
25	M 5		25	110	8,1	<a href="#">24730.0058</a>
25	M 5		30	110	8,9	<a href="#">24730.0059</a>
32	M 6		15	110	11,0	<a href="#">24730.0101</a>
32	M 6		20	110	13,0	<a href="#">24730.0104</a>
32	M 6		25	110	13,0	<a href="#">24730.0106</a>
32	M 6		30	110	14,0	<a href="#">24730.0107</a>
32	M 6		40	110	16,0	<a href="#">24730.0110</a>
40	M 8		20	110	24,0	<a href="#">24730.0152</a>
40	M 8		25	110	25,0	<a href="#">24730.0154</a>
40	M 8		30	110	26,0	<a href="#">24730.0155</a>
40	M 8		40	110	30,0	<a href="#">24730.0158</a>
40	M 8		50	110	32,0	<a href="#">24730.0160</a>
50	M10		25	110	41,0	<a href="#">24730.0202</a>
50	M10		30	110	48,0	<a href="#">24730.0203</a>
50	M10		40	110	51,0	<a href="#">24730.0206</a>
50	M10		50	110	56,0	<a href="#">24730.0208</a>
50	M10		60	110	68,0	<a href="#">24730.0209</a>
63	M12		30	110	99,0	<a href="#">24730.0251</a>
63	M12		40	110	93,0	<a href="#">24730.0254</a>
63	M12		50	110	99,0	<a href="#">24730.0256</a>
63	M12		60	110	105,0	<a href="#">24730.0257</a>
63	M12		80	110	112,0	<a href="#">24730.0260</a>
80	M16		40	110	198,0	<a href="#">24730.0302</a>
80	M16		50	110	214,0	<a href="#">24730.0304</a>
80	M16		60	110	219,0	<a href="#">24730.0305</a>
80	M16		80	110	251,0	<a href="#">24730.0308</a>

d <sub>1</sub>	Dimension		I	max. [°C]	[g]	Art.nr.
	d <sub>2</sub> [mm]					
<b>Form L, Rostfritt stål</b>						
25	M 5		10	110	6,6	24730.1051
25	M 5		15	110	7,0	24730.1053
25	M 5		20	110	7,5	24730.1056
25	M 5		25	110	8,1	24730.1058
25	M 5		30	110	8,9	24730.1059
32	M 6		15	110	11,0	24730.1101
32	M 6		20	110	13,0	24730.1104
32	M 6		25	110	13,0	24730.1106
32	M 6		30	110	14,0	24730.1107
32	M 6		40	110	16,0	24730.1110
40	M 8		20	110	24,0	24730.1152
40	M 8		25	110	25,0	24730.1154
40	M 8		30	110	26,0	24730.1155
40	M 8		40	110	30,0	24730.1158
40	M 8		50	110	32,0	24730.1160
50	M10		25	110	41,0	24730.1202
50	M10		30	110	48,0	24730.1203
50	M10		40	110	51,0	24730.1206
50	M10		50	110	56,0	24730.1208
50	M10		60	110	68,0	24730.1209
63	M12		30	110	99,0	24730.1251
63	M12		40	110	93,0	24730.1254
63	M12		50	110	99,0	24730.1256
63	M12		60	110	105,0	24730.1257
63	M12		80	110	112,0	24730.1260
80	M16		40	110	198,0	24730.1302
80	M16		50	110	214,0	24730.1304
80	M16		60	110	219,0	24730.1305
80	M16		80	110	251,0	24730.1308

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."