

## Ställskruv med stjärnvred • liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 EH 24741.



### Produktbeskrivning

Dessa stjärngreppsskruvar är tillverkade enligt DIN 6336, men det är en version utan smutsiga kanter. Detta gör dessa stjärngreppsskruvar lämpliga för alla användningsområden med höga hygienkrav.  
Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

### Material


#### Handtag

- Rostfritt stål 1.4408, precisionsgjutning, polerad

#### Skruv

- Rostfritt stål A4

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension				[g]	Art.nr.
		l [mm]	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
40	M 8	20	14	25	12	118	<a href="#">24741.0105</a>
40	M 8	25	14	25	12	115	<a href="#">24741.0110</a>
40	M 8	30	14	25	12	120	<a href="#">24741.0115</a>
40	M 8	40	14	25	12	124	<a href="#">24741.0120</a>
50	M10	20	18	32	15	229	<a href="#">24741.0125</a>
50	M10	25	18	32	15	232	<a href="#">24741.0130</a>
50	M10	30	18	32	15	234	<a href="#">24741.0135</a>
50	M10	45	18	32	15	242	<a href="#">24741.0140</a>
50	M10	55	18	32	15	252	<a href="#">24741.0145</a>
63	M12	30	20	40	19	429	<a href="#">24741.0150</a>
63	M12	40	20	40	19	435	<a href="#">24741.0155</a>
63	M12	50	20	40	19	442	<a href="#">24741.0160</a>

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."