

Stjärnvred • plast

EH 24750.



Produktbeskrivning

Material

Kåpa

- Thermoplast PA, svart liknande RAL 9005
- Thermoplast (PA), vit liknande RAL 9019
- Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004
- Thermoplast (PA), gul liknande RAL 1016
- Thermoplast (PA), blå liknande RAL 5015

Handtag

- Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Gängbussning


- Rostfritt stål

Mer information

Not



Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Ritning



Orderinformation

Dimension					min. max.		[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃ [mm]	l ₁	l ₂	[°C]			
svart								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0030
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0035
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0040
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0045
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0050
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0055
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0060
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0065
vit								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0031
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0036
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0041
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0046
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0051
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0056
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0061
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0066
orange								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0032
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0037
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0042

d ₁	d ₂	Dimension			 min. max. [°C]		 [g]	Art.nr.
		d ₃ [mm]	l ₁	l ₂				
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0047
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0052
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0057
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0062
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0067
gul								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0033
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0038
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0043
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0048
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0053
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0058
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0063
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0068
blå								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0034
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0039
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0044
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0049
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0054
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0059
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0064
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0069

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."