

Räfflad Mutter • DIN 466

EH 24780.



Produktbeskrivning

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

- Stål, svartat
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna. De höga räfflade muttrarna är tillverkade enligt DIN 467.

Material

- Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
- Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Mer information


Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Ytterligare produkter

- Plan Räfflad Mutter, DIN 467

Ritning



Orderinformation


d ₁	d ₂	Dimension			k	[g]	Art.nr.
		d ₃	h	[mm]			
Stål, svartoxiderat							
M 3	12	6	7,5	2,5	2,9	24780.0030	
M 4	16	8	9,5	3,5	6,7	24780.0040	
M 5	20	10	11,5	4,0	12,0	24780.0050	
M 6	24	12	15,0	5,0	23,0	24780.0060	
M 8	30	16	18,0	6,0	44,0	24780.0080	
M10	36	20	23,0	8,0	85,0	24780.0100	
M12	40	22	25,0	10,0	119,0	24780.0120 ¹⁾	
Stål, förzinkat genom galvanisering							
M 3	12	6	7,5	2,5	3,0	24780.0330	
M 4	16	8	9,5	3,5	7,0	24780.0340	
M 5	20	10	11,5	4,0	12,0	24780.0350	
M 6	24	12	15,0	5,0	22,0	24780.0360	
M 8	30	16	18,0	6,0	42,0	24780.0380	
M10	36	20	23,0	8,0	84,0	24780.0400	
M12	40	22	25,0	10,0	119,0	24780.0412 ¹⁾	

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

d ₁	d ₂	Dimension			k	[g]	Art.nr.
		d ₃	h	[mm]			
Rostfritt stål 1.4305							
M 4	16	8	9,5	3,5	6,7	24780.0240	
M 5	20	10	11,5	4,0	12,0	24780.0250	
M 6	24	12	15,0	5,0	23,0	24780.0260	
M 8	30	16	18,0	6,0	44,0	24780.0280	
M10	36	20	23,0	8,0	85,0	24780.0300	

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.