

## Gummikudde • konisk

EH 25150.



## Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt ändstopp.  
På grund av den koniska formen dämpar den först mjukt och höjer gradvis.  
Hårdheten är  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Ytterligare hårdheter ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A och  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) på förfrågan.

## Material

## Lager bricka

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Gängbussning

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

## Skruv

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stödben, Stöddämpning

## Ritning




Bild 1




Bild 2

## Orderinformation

Dimension						Genomsnittligt fjädrings omfång ~ [N/mm]	Max. last max. [N]	Fjäders rörelse ~ [mm]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub> ±1,5	l <sub>1</sub> ±1,5	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	t				min.	max.		
med invändig gänga – Bild 1												
20	24	M 6	–	2	5,0	16,6	100	6,00	-30	80	8,5	25150.0522
30	30	M 8	–	2	6,5	24,0	150	6,25	-30	80	23,0	25150.0532
30	36	M 8	–	2	6,5	26,6	200	7,50	-30	80	30,0	25150.0533
35	40	M 8	–	2	6,5	65,0	650	10,00	-30	80	40,0	25150.0537
50	61	M 8	–	2	6,5	50,0	750	15,00	-30	80	110,0	25150.0552
50	68	M10	–	2	7,0	50,0	850	17,00	-30	80	120,0	25150.0553
med skruv – Bild 2												
20	24	M 6	18	2	–	16,6	100	6,00	-30	80	11,0	25150.0622
30	30	M 8	18	2	–	24,0	150	6,25	-30	80	29,0	25150.0632
30	36	M 8	20	2	–	26,6	200	7,50	-30	80	33,0	25150.0633
35	40	M 8	23	2	–	65,0	650	10,00	-30	80	45,0	25150.0637
50	61	M 8	28	2	–	50,0	750	15,00	-30	80	114,0	25150.0652
50	68	M10	28	2	–	50,0	850	17,00	-30	80	136,0	25150.0653

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."