

Gångjärn
EH 25160.

Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

Material

Kropp

- Zink gjutet, förkromat
- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
- Rostfritt stål 1.4308
- Rostfritt stål 1.4408, mattblästrad

Axlig


- Rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

Ritning



Orderinformation

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Dimension					l ₁	l ₂	[g]	Art.nr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
Zink gjutet, förkromat													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020	
Zink gjutet, silver													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120	
Zink gjutet, svart													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220	
Rostfritt stål													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320	

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Dimension						[g]	Art.nr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
[mm]												
Rostfritt stål A4												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."