

## Distansplattor • till gångjärn

EH 25160.




## Produktbeskrivning

Distansbrickor används för höjdkompensering vid montering av gångjärn.


## Material

- Rostfritt stål 1.4301, matt, vibrations polerad

## Ritning



## Orderinformation

l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	Dimension				l <sub>2</sub>	 [g]	Art.nr.
		h	b <sub>2</sub>	d	[mm]			
30	10,8	1,0	6,0	4	18	2,2	<a href="#">25160.0605</a>	
30	10,8	1,5	6,0	4	18	3,3	<a href="#">25160.0610</a>	
30	10,8	3,0	6,0	4	18	6,5	<a href="#">25160.0615</a>	
30	10,8	5,0	6,0	4	18	11,0	<a href="#">25160.0620</a>	
40	14,5	1,0	7,5	5	25	4,3	<a href="#">25160.0625</a>	
40	14,5	1,5	7,5	5	25	6,4	<a href="#">25160.0630</a>	
40	14,5	3,0	7,5	5	25	12,0	<a href="#">25160.0635</a>	
40	14,5	5,0	7,5	5	25	20,0	<a href="#">25160.0640</a>	
50	18,0	1,0	10,0	6	30	6,6	<a href="#">25160.0645</a>	
50	18,0	1,5	10,0	6	30	9,8	<a href="#">25160.0650</a>	
50	18,0	3,0	10,0	6	30	19,0	<a href="#">25160.0655</a>	
50	18,0	5,0	10,0	6	30	31,0	<a href="#">25160.0660</a>	
60	21,5	1,0	12,5	8	36	9,2	<a href="#">25160.0665</a>	
60	21,5	1,5	12,5	8	36	14,0	<a href="#">25160.0670</a>	
60	21,5	3,0	12,5	8	36	27,0	<a href="#">25160.0675</a>	
60	21,5	5,0	12,5	8	36	44,0	<a href="#">25160.0680</a>	

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."