

Gångjärn • justerbar  
EH 25161.



Produktbeskrivning

Justerbara gångjärn kan placeras horisontellt eller vertikalt genom att flytta justerbussningarna formpassat och finjusterat.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4408, mattblästrad
- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

- Rostfritt stål

Ritning





Bild 1




Bild 2




Bild 3

Orderinformation

Dimension												Art.nr.	
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	x	[g]		
justerbar i bredd – Bild 3, Rostfritt stål													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	1,00	82	25161.0305	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	1,50	141	25161.0310	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	2,00	255	25161.0315	
justerbar i höjd – Bild 2, Rostfritt stål													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	1,00	83	25161.0320	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	1,50	142	25161.0325	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	2,00	257	25161.0330	

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Dimension							x	[g]	Art.nr.
				d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	[mm]			
<b>Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Rostfritt stål</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	1,00	79	25161.0335	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	1,50	138	25161.0340	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	2,00	260	25161.0345	
<b>justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, silver</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	82	25161.0105	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	141	25161.0110	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	255	25161.0115	
<b>justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, silver</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	83	25161.0120	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	142	25161.0125	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	257	25161.0130	
<b>Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Zink gjutet, silver</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	79	25161.0135	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	138	25161.0140	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	260	25161.0145	
<b>justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, svart</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	82	25161.0205	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	141	25161.0210	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	255	25161.0215	
<b>justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, svart</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	83	25161.0220	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	142	25161.0225	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	257	25161.0230	
<b>Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Zink gjutet, svart</b>													
40	52	30	22,0	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,50	79	25161.0235	
50	64	37	28,0	5,5	6	11,5	7	6,5	27	0,75	138	25161.0240	
60	76	42	33,5	6,5	8	15,0	9	8,5	34	1,00	260	25161.0245	

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."