

Gångjärn • långsträckt på båda sidor

EH 25165.



Produktbeskrivning

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning. Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

- utan hål
- med hål
- med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt bormönster.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4301
- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Axlig

- Rostfritt stål 1.4301

Ritning





Bild 1




Bild 2







Bild 3



Orderinformation

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Dimension						Hållkraft			[g]	Art.nr.
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	F ₃ ~		
[mm]										[N]				
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål														
60	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	25	25165.0050
80	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	59	25165.0075
100	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1200	1600	700	99	25165.0005
120	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	139	25165.0010
med hål – Bild 2, Rostfritt stål														
60	30	48	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.0150
80	40	65	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.0175
100	50	80	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.0105
120	60	96	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.0110
med hål – Bild 2, Stål														
60	30	48	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.1050
80	40	65	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.1075
100	50	80	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.1005
120	60	96	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.1010
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål														
60	30	48	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.0250
80	40	65	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.0275
100	50	80	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.0205
120	60	96	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.0210
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål														
60	30	48	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.2050
80	40	65	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.2075
100	50	80	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.2005
120	60	96	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.2010

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."