

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag.

EH 3001.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3001 är utrustad med blå TPE-mjuka slag (serie 3201) på båda sidor. Detta slag är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark slagdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3001.082).

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm.
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3001.082).

### Användningsområden

för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		350	4030618300007	AAA905c002	21-04-09-16	3001.030
40	115	325	325 x 115 x 40		610	4030618300014	AAA905c002	21-04-09-16	3001.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1070	4030618300021	AAA905c002	21-04-09-16	3001.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."