

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi, med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag EH 3002.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3002 är utrustad med kompositgummi på båda sidor. Detta medelhårda slag (serie 3202) är en absolut storsäljare. Det är extremt slitstarkt, slagtäligt och luktfritt och erbjuder en mycket längre livslängd än konventionella gummihammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm, som slägga (3002.081, 3002.100) och med gummiinsats och "stand-up" 3022.261)

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare har slag av kompositgummi (svart, medelhård, brottsmotståndig, luktfri, slitstark) på båda sidor.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Detta utförande finns i storlekarna D 30mm till D 80mm, även som slägghammare, och D60mm och D80mm med gummiinsats med stödfot.
- Utförandet D60mm och D80mm finns också med extra kort skaft (3002.062, 3002.082).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030
40	115	325	325 x 115 x 40		660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050
60	150	405	405 x 145 x 60		1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."