

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag EH 3003.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3003 är utrustad med slag på båda sidorna som är TPE-medium. Detta grå, medelhårda slag (serie 3203) tillåter en slagkraft som är jämförbar med de svarta slagen gjorda av kompositgummi (serie 3202). Skillnaden är att den inte lämnar några svarta märken..

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3003.082).

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare har slag av TPE-medium (grå, medelhård, lämnar inga märken) på båda sidor.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm.
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3003.082).

### Användningsområden

För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörttillverkning, finsnickeri

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40		600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."