

SIMPLEX mjuk hammare • Nylon; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag EH 3008.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3008 är utrustad med slag av nylon på båda sidor.

Detta vita slag (serie 3208) erbjuder utmärkta slagkvaliteter och är garanterat att kombinera maximal styrka med unik hållbarhet. Det är tillverkat av strängpressat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastslag är det därför betydligt mer slitstarkt och hållbart och kommer aldrig att splittras inte ens vid temperaturer under noll grader. Dessutom är det olje- och fettbeständigt.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm, som slägga (3008.081)

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare med slag av nylon (vitt, medelhårt, mycket slitstarkt, ingen splittring inte ens vid temperaturer under noll grader, olje- och fettbeständigt).
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande)
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga

Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, halkkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618300229	AAA905c002	21-04-09-16	3008.030
40	115	325	325 x 115 x 40		650	4030618300236	AAA905c002	21-04-09-16	3008.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1130	4030618300243	AAA905c002	21-04-09-16	3008.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1500	4030618300250	AAA905c002	21-04-09-16	3008.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2880	4030618300267	AAA905c002	21-04-09-16	3008.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."