

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet. EH 3017.



### Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken.

SIMPLEX-serie 3017 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / superplast.

Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar.

Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare D80mm med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

### Användningsområden

Golvkakling, arbete med natursten, finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering, drivning av kopplingar i känsliga miljöer

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	Handtagsversion	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."