

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompisitgummi / plast; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. EH 3026.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3026 med insatskombination av kompositgummi / plast är en av Halders toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Denna insatskombination täcker ett brett spektrum av applikationer. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm och i storlek D 60 mm med gummiinsats och "stand-up" (3026.260).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Denna version finns som slägga i storlekar från D 30 mm till D 60 mm och i storlek D 60 mm med gummiinsats och "stand-up".
- Halders toppsäljare för många olika applikationer.

### Användningsområden

För lätta till måttligt ansträngande arbeten, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, ta bort bucklor, underhållsarbete, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

#### inlägg 2

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
								[mm]
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300649	AAA905c002	21-04-09-16	3026.030
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300656	AAA905c002	21-04-09-16	3026.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1130	4030618300663	AAA905c002	21-04-09-16	3026.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

Användningsexempel







### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."