

## SIMPLEX-reklamlåda · SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / plast och med magnethållare EH 3026.



### Produktbeskrivning


Denna reklamlåda från Halder innehåller Halder Classic, SIMPLEX-mjukhammaren art 3026.060 och, som extra produkt den praktiska nya magnethållaren. SIMPLEX-mjukhammaren D 60 mm (art 3026.060) med insatskombination av kompositgummi / plast är Halders universalprodukt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luftfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den röda hårda plastinsatsen möjliggör kraftiga slag och är också beständig mot olja och fett. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Den magnetiska hållaren från Halder används som multifunktionellt och mångsidigt fäste för avblåsningspistoler, kablar, kläder, skyddsteip och mycket mera. Hållaren gör det enkelt att fästa / hänga upp föremålen utan att behöva skruva fast hållaren. Den robusta hållaren är gjord av plast och har en enorm hållkraft tack vare de 6 neodymmagneterna, som finns i pottmagneten (D 65 mm). Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan. Den speciella formen ger zoner med dubbla användningsområden (t ex för en tryckluftspistol och slang) och hindrar de fastsatta / upphängda föremålen från att glida / slira av oavsiktligt. Det håller arbetsplatsen säker och förhindrar snubbelrisk.

- Värdebox: SIMPLEX-mjukhammare (art 3026.060) plus Halders magnethållare (art 3688.003).
- Den innehåller det klassiska från Halder, SIMPLEX-mjukhammaren D 60 mm med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luftfri, lågt slitage) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett)
  - Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnadsbesparingar och är miljövänligt
  - Den optimala allroundhammaren för en stor mängd underhålls- och reparationsarbeten, beroende på insatsernas olika hårdhet.
- Dessutom Halders magnethållare i svart, ett multifunktionellt fäste, som inte behöver skruvas fast i hållaren
  - Uppruggat utförande i plast.
  - Enorm hållkraft tack vare de sex neodymmagneterna (D 65 mm).
  - Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.
  - Specialutförande ger zoner med dubbla användningsområden.

### Användningsområden

Underhåll och reparationsarbete

### Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	Art.nr.
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."