

Klassisk box • SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / superplast och PICARD-takhammare för snickare EH 3027.



Produktbeskrivning

Den klassiska lådan innehåller de båda toppsäljarna från de ledande tyska hammartillverkarna Picard och Erwin Halder och är ett MÅSTE för alla dem som älskar verktyg av hög kvalitet. PICARD-takhammaren 298 med det bruna handtaget är ett outhärligt verktyg för varje byggnadssnickare. Det utmärker sig genom ett omsorgsfullt utformat smitt hammarhuvud av det legendariska PICARD-specialstål. Det rörformade stålhandtaget är tillverkat av krommolybden och mycket beständigt mot felslag och sitter orörligt i hammarhuvudet. Med den magnetiska spikhållaren kan spikar sättas in med en hand. Det finslipade hammarhuvudet är skyddat mot korrosion av den transparenta pulverbeläggningen. SIMPLEX-mjukhammaren med insatskombinationen av kompositgummi / superplast D 60 mm är en outhärlig hjälpreda för en mängd användningsområden, såsom trädgårdsarbeten och landskapsarkitektur (stensättning, sättning av kantsten), väg- och vattenbyggnadsarbeten (ställningskonstruktion, formarbeten), prefabricerade huskonstruktioner och för snickeriarbeten (uppsättning av balkar). Den medelhårda gummiinsatsen har mycket lågt slitage, är dämpande och luftfri och håller mycket längre än en konventionell gummihammare. Den medelhårda insatsen av speciell superplast ger högre slagkraft och är mycket hållbar och slitstark. Gjutjärnshöljet har en inbyggd skyddsmuff, som sörjer för högt brytmotstånd. Det högkvalitativa, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade trähandtaget har dubbel lackering i greppområdet och är därför okänslig mot smuts. Alla delar är utbytbara / kan monteras i efterhand och är därför mycket ekonomi- och miljövänliga. SIMPLEX-hammare är skonsamma mot arbetsstycken och användare.

Den klassiska boxen innehåller de båda toppsäljarna från de ledande tyska hammartillverkarna PICARD och HALDER.

- HALDER SIMPLEX-mjukhammare D 60 mm (art nr 3027.060):
 - insatskombination av kompositgummi (medelhård, mycket lågt slitage, stötdämpning, luftfri) / superplast (medelhård, mycket hållbar, slitstark).
 - hölje av gjutjärn med inbyggd skyddsmuff på handtaget och högt brytmotstånd.
 - alla delar kan ytas ut / monteras i efterhand.
 - högkvalitativt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat.
 - greppytan med dubbel lackering (okänslig mot smuts).
 - klassisk konstruktion / landskapsarkitektur och stabila anläggningsarbeten, men även lämplig för en mängd andra användningar (t ex prefabricerade byggnadskonstruktioner, snickeriarbeten, ställningskonstruktion, fönsterkonstruktion).
- PICARD-takhammare 298 för snickare (art nr 0029810):
 - ett traditionellt 1-komponent-handtag.
 - med magnetisk spikhållare och uppruggad slagyta.
 - tillverkad av legerat PICARD-specialstål.
 - omsorgsfullt härdad och tempererad.
 - en längre insättning av stålroret i hammarhuvudet ger en stabil anslutning för huvudets handtag.
 - uppruggat stålror av molybden.
 - huvudet har ljus ytbehandling och korrosionsbeständigt tack vare pulverbeläggning.
 - Ett MÅSTE för varje byggnadssnickare, även möbelsnickare, takläggare och rörmokare.

Classic-boxen är en box för två och för alla boxar!

Båda produkter är VPA-testade.

Användningsområden

För trädgård och markanläggning, stenläggning, snickeriarbeten, finsnickeri, spenglerarbeten, takläggare

Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	Art.nr.
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."