

SIMPLEX-släggor • Kompositgummi / nylon; med gjutjärnhölje och hickoryhandtag

EH 3028.



Produktbeskrivning

Den finns med insatskombinationen kompositgummi / nylon, SIMPLEX-släggor i serie 3028 täcker ett brett spektrum av applikationer och används därför flitigt inom metallbearbetningsindustrin. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna slägga mäter 3.470 g och 800 mm i totalvikt och totalängd och finns i D 80 mm även med gummiinsats med stödfot (3028.281).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-släggor med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Gjutjärnhölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i D 80 mm (totalvikt 3.470 g) även med gummiinsats med stödfot.

Användningsområden

Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, reparation och underhållsarbete

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

| Ø | Dimension | Längd x Bredd x Höjd | [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----------|----------------------|----------------|------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | 800 x 175 x 80 |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3470 | 4030618302322 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3028.081 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."