

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mid / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. EH 3037.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3037 finns med insatskombination av TPE-medium / superplast. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen.

Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Hölet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand.

Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Användningsområden

Golvkakling, arbete med natursten, finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	332	4030618304593	AAA905c002	21-04-09-16	3037.030
40	115	325	325 x 115 x 40	607	4030618302377	AAA905c002	21-04-09-16	3037.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618302384	AAA905c002	21-04-09-16	3037.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."