

SIMPLEX mjuk hammare • Superplastic / nylon; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. EH 3078.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3078 levereras med en insatskombination av superplast / nylon. Superplastinsatsen (serie 3207) är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material och kommer inte att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3078.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av superplast (vit, medelhård, mycket hållbar) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3078.081).

Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618304661	AAA905c002	21-04-09-16	3078.030
40	115	325	325 x 115 x 40	607	4030618302568	AAA905c002	21-04-09-16	3078.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1123	4030618302575	AAA905c002	21-04-09-16	3078.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1483	4030618302582	AAA905c002	21-04-09-16	3078.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3009	4030618302599	AAA905c002	21-04-09-16	3078.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."