

SIMPLEX-slaggor • Nylon / mjukmetall; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

EH 3089.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-slaggor i serie 3089 är utrustade med insatskombinationen av nylon / mjukmetall. Den vita nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt stötqualitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna slagga mäter 3.660 g och 800 mm i totalvikt och totallängd och finns i D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-slaggor med insatskombination av nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i D 80 mm (totalvikt 3.660 g).

Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, riktningarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Nylon, vit
- hård
- Mycket hållbar
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt
- Hög slagverkan

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension	Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			[mm]						
80	175	800		800 x 175 x 80		4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."