

SIMPLEX mjuk hammare • Nylon / mjukmetall; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. EH 3089.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3089 inkluderar insatskombinationen av nylon / mjukmetall. Den vita nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt stötkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3089.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3089.081).
- Insatsen av mjukmetall är tillverkad av aluminium och ersätter standardhammare av bly.

Användningsområden

Montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, formkonstruktion, anläggning, husmontering

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	360	4030618304708	AAA905c002	21-04-09-16	3089.030
40	115	325	325 x 115 x 40	680	4030618302643	AAA905c002	21-04-09-16	3089.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1265	4030618302650	AAA905c002	21-04-09-16	3089.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1730	4030618302667	AAA905c002	21-04-09-16	3089.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3460	4030618302674	AAA905c002	21-04-09-16	3089.080

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."