

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mid; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag EH 3103.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3103 är utrustad med insatsen TPE medium på varje sida. Den grå, medelhårda insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta insatsen av kompositgummi (serie 3202). Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med TPE medium insatser (grå, medelhård, inga fläckar) på båda sidor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörtillverkning, finsnickeri

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	profcid@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618300427	AAA905c002	21-04-09-16	3103.050
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."