

## SIMPLEX mjuk hammare • Nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle EH 3108.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3108 är utrustad med nyloninsatser på varje sida. Denna vita insats (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med nyloninsatser (vita, hårda, mycket slitstarka, ingen flisning ens vid minusgrader, beständiga mot olja och fett) på båda sidor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm..

### Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

#### Huset

- Aluminium Al

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	215	4030618300526	AAA905c002	21-04-09-16	3108.030
40	115	325	325 x 115 x 40	395	4030618300533	AAA905c002	21-04-09-16	3108.040
50	135	370	370 x 135 x 50	720	4030618300540	AAA905c002	21-04-09-16	3108.050
60	150	405	405 x 150 x 60	930	4030618300557	AAA905c002	21-04-09-16	3108.060

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."