

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-soft / plast; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag EH 3116.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3116 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / plast. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

多様な分野で使用, 組立、修理・保守作業、板金加工、プレハブ住宅の施工、大作業、足場の組立、テントの設営

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	203	4030618305231	AAA905c002	21-04-09-16	3116.030
40	115	325	325 x 115 x 40	377	4030618305248	AAA905c002	21-04-09-16	3116.040
50	135	370	370 x 135 x 50	665	4030618305255	AAA905c002	21-04-09-16	3116.050
60	150	405	405 x 150 x 60	975	4030618305262	AAA905c002	21-04-09-16	3116.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."