

SIMPLEX slag, 50:40 · TPE mjuk, blå

EH 3201.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av TPE mjuk (serie 3201) är en termoplastisk elastomer och den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serierna med sin hårdhet av ca 65 shore A. Tack vare kraftig stötdämpning är denna blåa insats ett idealt val för arbeten som kräver lätt beröring. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Denna specialversion har en huvuddiameter av 50 mm, men är inbyggd i höljet D 40 mm. De överdimensionerade kontaktytorna ger maximalt skydd vid skonsam bearbetning av arbetsstycken med ömtåliga ytor utan risk för skrapmärken genom höljet.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats TPE mjuk
- Blå
- Mjuk
- Inga fläckar
- Kraftig stötdämpning
- Passar idealt för arbeten som kräver lätt beröring.
- Huvuddiameter D 50 mm för montering i höljet D 40 mm.
- Överdimensionerade kontaktytor förhindrar skrapmärken genom höljet

Användningsområden

Positionering av lätta / känsliga arbetsstycken, prototyper, möbelmontering, fanering

Material

Insats

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
						3201.051
50	55 x 55 x 55	80	4030618304043	AAA905c002	21-04-91-06	3201.051

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."