

## SIMPLEX slag, 50:40 · Superplast, vit EH 3207.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av superplast (serie 3207) med sin hårdhet av ca 65 shore D är en medelhård insats. Denna vita plastinsats är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Denna specialversion har en huvuddiameter av 50 mm, men är inbyggd i höljet D 40 mm. De överdimensionerade kontaktytorna ger maximalt skydd vid skonsam bearbetning av arbetsstycken med ömtåliga ytor utan risk för skrapmärken genom höljet.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats av superplast
- Vit
- Mjuk
- Medelhård
- Mycket hållbar.
- Huvuddiameter D 50 mm för montering i höljet D 40 mm.
- Överdimensionerade kontaktytor förhindrar skrapmärken genom höljet

### Användningsområden

Drivning av kopplingar i känsliga miljöer, kevyiden työkappaleiden asettelu, finsnickeri, möbelmontering

### Material

#### Insats

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

### Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
						3207.051
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."