

## SIMPLEX-slag • Mjukmetall, silver

EH 3209.



## Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av mjukmetall (serie 3209) är en hård insats. Dessutom är denna silverfärgade insats värmebeständig. Den tål hårda slag utan att skada arbetsstycket och ersätter den klassiska blyhammare. Denna insats finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Insatser av mjukmetall bör inte installeras i aluminiumhöljen!

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats av mjukmetall
- Silverfärgad
- Hård
- Värmebeständig
- Den ersätter standardhammare av bly
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
- Den får inte installeras i aluminiumhöljen.

## Användningsområden

Hög slagverkan, rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

## Material

## Insats

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

## Montering

Slag av mjuk metall får inte monteras i hus av aluminium!

## Orderinformation

Ø	Dimension	📏 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]					
30	37 x 32 x 33	55	4030618301226	AAA905c002	21-04-91-06	3209.030
40	45 x 40 x 40	120	4030618301233	AAA905c002	21-04-91-06	3209.040
50	55 x 55 x 55	250	4030618301240	AAA905c002	21-04-91-06	3209.050
60	65 x 66 x 66	405	4030618301257	AAA905c002	21-04-91-06	3209.060
80	71 x 91 x 89	855	4030618301264	AAA905c002	21-04-91-06	3209.080

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."