

SUPERCRAFT-mjukhammaren • med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory EH 3366.



Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkor. Resultatet därav är att energin från stålkorerna överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget har en vibrationsdämpande effekt. Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd. En säker förbindelse mellan handtaget och huvudet garanteras av en aluminiumkil och en säkerhetsprint. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkorfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Handtagen och insatserna kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Insatser av specialnylon med maximal styrka.
- Helt robotsvetsade.
- Vibrationsdämpade, ergonomiskt utformade, mycket stabila och lackerade hickoryhandtag.
- Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd.
- Handtagen och insatserna kan bytas ut.
- Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

Användningsområden

Positionering av arbetsdetaljer i skruvstycke, plåtbearbetning, montering av arbetsstycken med vassa kanter, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, byggnadsställningar, riktningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, inslagning av strängjärn / metallstavar, stämarbeten, stoppning / sadelmakare, hålstansning med håljärn, inslagning av öglor med öljetstämpel, inslagning av krampor

Material

Handtag

- Hickory

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
20	105	300	300 x 105 x 20		245	4030618301578	AAA905c002	21-04-09-16	3366.020
25	105	305	305 x 105 x 27		325	4030618301585	AAA905c002	21-04-09-16	3366.025
30	110	330	330 x 110 x 32		460	4030618301592	AAA905c002	21-04-09-16	3366.030
35	110	335	335 x 110 x 37		560	4030618301608	AAA905c002	21-04-09-16	3366.035
40	115	355	355 x 115 x 42		715	4030618301615	AAA905c002	21-04-09-16	3366.040
45	120	360	360 x 120 x 46		830	4030618301622	AAA905c002	21-04-09-16	3366.045
50	120	365	365 x 120 x 53		990	4030618301639	AAA905c002	21-04-09-16	3366.050
60	145	360	360 x 145 x 60		1705	4030618301646	AAA905c002	21-04-09-16	3366.060
70	150	370	370 x 150 x 70		2215	4030618301653	AAA905c002	21-04-09-16	3366.070
80	168	380	380 x 168 x 80		3210	4030618301660	AAA905c002	21-04-09-16	3366.080

Användningsexempel





























Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.